

Vloermodel

FVXM-F



R-32



Online controller
via app



Multi-combinatie
toepassing

Vloermodel voor montage laag aan de wand of op de vloer,
zowel boven als onder uitblazend voor optimaal comfort


- › Seizoensrendement tot A++ in koelmodus.
- › Dankzij de geringe hoogte (620 mm) past het systeem perfect onder een raam.
- › Online controller (via een optionele WLAN-adapter): bedien uw binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app, via uw lokale netwerk of internet en beheer uw energieverbruik.
- › Fluisterstille werking: het geluidsdrukniveau is slechts 23 dB(A).
- › Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.

FVXM-F + RXM-N9



Set	FVXM + RXM		25F+25N9	35F+35N9	50F+50N9
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,80	2,39	3,07
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,30/0,60/0,92	0,50/1,55/2,00
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,29/0,77/1,39	0,31/1,19/1,88
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen / Verwarmen	Energielabel		A++/A+	
		Pdesign	kW	2,50/2,40	3,50/2,90
	(gematigd klimaat)	SEER / SCOP		7,20/4,56	6,43/4,00
		Jaarlijks energieverbruik	kWh	120/737	190/1015
					257/1471
Binnendeel		FVXM	25F	35F	50F
Kleur	Unit		Wit		
Afmetingen	Unit	HxBxD	600x700x210		
Gewicht	Unit		14		
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	m³/h	492/390/288/246	510/402/294/270
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	m³/h	528/414/300/264	564/438/312/282
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	52	57
	Verwarmen		dB(A)	52	58
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
Buitendeel		RXM	25N9	35N9	50N9
Afmetingen	Unit	HxBxD	550x765x285		735x825x300
Gewicht	Unit		34		47
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Hoog/Superlaag	m³/h	2010/1806	2160/1806
	Verwarmen	Hoog/Superlaag	m³/h	1698/1536	
Geluidsvermogen-niveau	Koelen		dB(A)	58	61
	Verwarmen		dB(A)	59	61
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dB(A)	46	49
	Verwarmen	Nom.	dB(A)	47	
Werkingsbereik	Koelen	Min. ~ Max.	°CDB	-10~46	
	Verwarmen	Min. ~ Max.	°CWB	-15~24	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud tCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,4/0,95/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"	
	Gas		inch	3/8"	
	Leidinglengte	Max.	m	20	
		Voorgevuld tot	m	10	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	
	Hoogteverschil	Max.	m	20	
Spanningsvorm	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL19-049

06/19



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com.

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruikdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie is gedrukt op chloorarm papier.